

## Doseur SATEC SLP

### Matériau:

- Boîtier en acier
  - Extérieur: revêtement en poudre

### Opération:

- Écran tactile
- Mode manuel
  - Démarrage, arrêt, pause
  - Affichage de la quantité de dosage
  - Vitesse et taux de livraison réglable manuellement
- Mode automatique
  - Démarrage, arrêt, pause
  - Affichage de la quantité de dosage
  - Affichage de l'heure de dosage
  - Temps et points de consigne sélectionnables
- Mode externe
  - Possibilité de sélectionner le sens de la pompe manuelle
  - Démarrage/arrêt et vitesse réglable par des dispositifs externes
- Langues
  - Allemand, anglais, français
- Protégé par un mot de passe
- Mode d'aide détaillé
- Stockage interne des recettes



### En option:

- Contrôle des appareils de laboratoire, par exemple SATEC Concept ML1000, SATEC Concept ML2000, SATEC Concept 1.10
- Possibilité d'entrée de données par réseau ou par clé USB
- Possibilité de lecture et l'échantillon de semence par scanner manuel

### Débits de refoulement possibles:

Diamètres intérieurs des tuyaux	0,5 mm	0,8 mm	1,6 mm	3,2 mm	4,8 mm	6,4 mm	8,0 mm
ml/ rotation	0,03	0,06	0,25	0,85	1,875	3,0	4,0
60 t/min	1,8	3,6	15	51	112,5	180,0	240
100 t/min	3,0	6,0	25	85	187,5	300	400
190 t/min	5,7	11,4	47,5	161,5	356,25	570	760
220 t/min	6,6	13,2	55	170	412,5	660	880

**Alimentation électrique:**

- 100 - 240 V
- 50 - 60 Hz
- 1 – 1,7 A

**Dimensions:**

- Empreinte au sol: 380 x 200 mm
- Hauteur: 270 mm
- Poids: 11,2 kg

**Doseur SATEC SLP**

**Accessoires**

**Tuyaux:**

- 2 m de tuyau TYGON 1,6 x 1,6 mm
- 2 m de tuyau TYGON 3,2 x 1,6 mm

Commande externe possible

**Connexions:**

- USB
- RJ45 / connexion LAN

